

**Globinsko pomično merilo z dvema kljukama, Merilno območje: 200mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	418520 200
GTIN	4045197203731
Razred artikla	41Z

Opis**Izvedba:**

Merilna letev in nonij z zelo razločno gravirano skalo. Merilne površine so zelo fino brušene.

Uporaba:

Univerzalna uporaba za merjenje globine, razmakov, vdolbin in zarez – zlasti tudi za izvrtine.

Upoštevajte mero a.

Tehnični opis

Dolžina mostička	100 mm
Delitev	1/20 mm
Dolžina nonija	39 mm
Presek merilne letve	10×3 mm
Merilno območje	0 - 200 mm
Meka kljuka a	23 mm
Pakiranje	Etui
Odstopanje meritve E MPE	±0,05 mm
Standard	ISO 13385
Merilno orodje	analogni
Material	Plemenito jeklo, INOX

vse dele	kaljene
Kalibriranje	A2
Vrsta izdelka	Globinsko pomično merilo

Storitve

Kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm	021220 200
DAkS-kalibriranje Kljukasto globinsko pomično merilo maksimalno merilno območje 200 mm	021230 200