



Centrirna naprava z nevtljljivo uro



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	359585
GTIN	4045197606440
Razred artikla	32B

Opis

Izvedba:

Stabilno kovinsko ohišje, primerno za delavnico, s \varnothing merilne ure 42 mm (delitev skale 0,005 mm). Držalna palica se lahko montira levo ali desno. Centrirna naprava, uporabna v navpični ali vodoravni smeri. Celotna višina brez merilnega tipala 140 mm. Priporočeno število vrtljajev pribl. 50–100 vrt./min. Delovno območje do 300 mm. Natančnost centriranja 0,02 mm.

Uporaba:

Centriranje izvrtin in gredi.

Obseg dobave:

Centrirna naprava vklj. z držalno palico, magnetom in povezovalno vrvico **po 1 notranji tipalni nastavek**: 50 mm za \varnothing 3,5 – 100 mm 100 mm za \varnothing 50 – 200 mm 150 mm za \varnothing 50 – 300 mm **po 1 ukrivljeno zunanje tipalo**: 50 mm za \varnothing 0,0 – 100 mm 100 mm za \varnothing 0,0 – 200 mm 150 mm za \varnothing 0,0 – 300 mm **1 vzmetna konica** (centrirno tipalo)

Področje uporabe za zunanji \varnothing : 3,5 - 300 mm

Področje uporabe za notranji \varnothing : 0 - 300 mm

Dolžina brez držala in tipala: 118 mm

maksimalno število vrtljajev gredi: 50 - 100 min⁻¹

Merilno območje merilne ure: 3 mm

Tehnični opis

maksimalno število vrtljajev gredi	50 - 100 min ⁻¹
Dolžina brez držala in tipala	118 mm
Merilno območje merilne ure	3 mm
Področje uporabe za zunanji Ø	3,5 - 300 mm
Področje uporabe za notranji Ø	0 - 300 mm
Vrsta izdelka	Centrirne naprave

Pribor

Notranji tipalni nastavek Tip 3	359587 3
Zunanji tipalni nastavek Tip 2	359589 2
Magnetno držalo	359593
Zunanji tipalni nastavek Tip 3	359589 3
Držalna palica	359592
Zunanji tipalni nastavek Tip 1	359589 1
Notranji tipalni nastavek Tip 2	359587 2
Vzmetna konica	359590
Notranji tipalni nastavek Tip 1	359587 1