

**HOLEX****Sonda za endoskop, gibka, Ø 5,5 mm, Dolžina sonde: 2000mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	492938 2000
GTIN	4045197523129
Razred artikla	42L

**Opis****Izvedba:**

Robustna, za vodo neprepustna glava sonde (IP67) iz plemenitega jekla z belimi svetlečimi diodami z možnostjo zatemnitve. Kot gledanja 0°.

Kot odpiranja slike 56°.

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Uporaba:**

Idealne za pregledovanje težko dostopnih prostorov, npr. **Avtomobilska industrija:** motor, menjalnik, rezervoar za gorivo, šasija, armaturna plošča, za izvedence. **Zračni transport:** pogonski sklopi, turbine, napeljave. **Gradnja:** ocena gradbenih temeljev, ocena škode zaradi vpliva vode ali vpliva škodljivcev. **Cevovodi:** vari, iskanje tujkov, netesnih mest. **Hidravlični sistemi:** cilindri, netesna mesta. **Ogrevanje, sanitarni sistemi, klimatski sistemi:** peči, kamini, grelniki vode, klimatske naprave, sistemi za odvajanje vode. **Boj proti škodljivcem:** čebelji panji, osja gnezda, ptičja gnezda, prehodi insektov. **Policija, carina:** kontrola vozil, kontrola blaga.

**Primerno za:**

Vse izvedbe endoskopa art. 492923; 492924; 492925; 492928.

**Dodatni pribor:**

Adapter art. 492896 za uporabo sond na foto/video endoskopu art. 492890 vel. 2000.

Ogledalce za sondo art. 492950, kroglica za sondo art. 492952.

**Napotek:**

Drugi tipi sond (do 30 m) z drugimi Ø glav in drugimi koti gledanja po ponudbi.

**Sonda za pregledovanje cevovodov:**

- Ø glave: 28 mm
- Dolžina sonde: 22 m
- Kot odpiranja slike: 150°
- 8 zmogljivih LED-diod.

## Tehnični opis

Dolžina sonde	2000 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Ločljivost kamere	640 × 480 px
Ø sonde	5,5 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 5,5 mm
Vrsta izdelka	Sonda

## Pribor

Ogledalce za sondo za Ø 5,5 mm Kot gledanja 110 stopinj	492950 110
Ogledalce za sondo za Ø 5,5 mm Kot gledanja 90 stopinj	492950 90
Ogledalce za sondo za Ø 5,5 mm Kot gledanja 70 stopinj	492950 70