

**Mikrometer za merjenje utorov, Merilno območje: 75-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421900 75-100
GTIN	4045197203984
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Z nevrtečim vretenom in sploščenimi merilnimi nastavki. Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Merilno območje	75 - 100 mm
Širina merilne konice	0,75 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Ø vretena	8 mm
Dolžina merilne konice	6,5 mm
Korak vretena	0,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

mikrometra

Storitve

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm

022040 100

DAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 100 mm

022050 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 75 mm

421100 75