

**Brusni trak Cubitron™II 994F, 150×2000 mm, Zrnatost: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558446 36
GTIN	4046719801503
Razred artikla	53S

**Opis****Izvedba:**

**Brusni trak Cubitron™II 994F** s precizno oblikovanimi keramičnimi brusnimi zrni na izredno čvrsti podlagi iz ZF-poliestra. Visokozmogljiv brusni trak z izredno trdnimi robovi za **posnemanje robov in grobo brušenje aluminija** (z brusno mastjo art. 558190 ALU) in **jekla**. Hladno brušenje zaradi dodatkov za brušenje.

ZF-poliestrška tkanina (zelo robustna) z visoko obstojnostjo robov in brez obrušenja traku.

**Posebej za obdelavo aluminija.****Napotek:**

Druge zrnatosti, kakovosti in mere so dobavljive po ponudbi, v okviru najmanjših dobavljivih količin proizvajalca. Brez navedbe v naročilu sledi dobava s standardnim vezivom. Brusne trakove za stroje za satiniranje najdete od art. 568526ff naprej.

**Tehnični opis**

Zrnatost	36
Serijska	Cubitron™II 994F
Brusno sredstvo	Keramična zrna

Kratice za brusno sredstvo	Keramika
Delež železa, žvepla in klora	< 0,1 %
Širina brusnega traku	150 mm
Dolžina brusnega traku	2000 mm
Značilnost blagovnega imena	150×2000 mm
Vrsta izdelka	Brusni trak

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno	35-40 m/s	
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32-38 m/s	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	20-25 m/s	P
Jeklo < 55 HRC	primerno	32-38 m/s	H
Jeklo < 60 HRC	primerno	25-30 m/s	H
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		