



Garnitura merilnih žic za merjenje navojev, Ø žice: 0,290mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	422490 0,290
GTIN	2050001063502
Razred artikla	46P

Opis

Izvedba:

Merilne žice za merjenje navojev so kaljene in fino lepene, držalo je nesvetleče kromirano. Razcepni obroč v izvrtini zagotavlja varno in vrtljivo pritrditev na merilno vreteno.

Uporaba:

Za določanje srednjega Ø zunanjšega navoja po metodi treh žic v povezavi z mikrometrom ali posebnim merilcem dolžin.

Obseg dobave:

Garnitura je sestavljena iz enega držala z eno merilno žico in enega držala z dvema merilnima žicama v škatli iz umetne mase.

Napotek:

Pri naročilu obvezno navedite Ø merilnega vretena (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Tehnični opis

za navoj	M2,6 / M3
Ø žice	0,29 mm
za korak navoja P	0,45 / 0,5
Kontrolna mera M po DIN 13 list 1	2,789 / 3,113 mm

Točnost	±1 µm
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	L16
Vrsta izdelka	merilnih žic za merjenje navojev
za Ø vretena	6,35 mm
za Ø vretena	6,5 mm
za Ø vretena	6,8 mm
za Ø vretena	7,5 mm
za Ø vretena	8 mm

Storitve

DAkS-kalibriranje merilnih žic za merjenje navojev Tip GMD	028910 GMD
Kalibriranje merilnih žic za merjenje navojev Tip GMD	028900 GMD