

**Garant****Konzola ZeroClamp z medosno razdaljo 200 mm, Tip: 12816****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	360031 12816
GTIN	4045197416087
Razred artikla	310

**Opis****Izvedba:**

Z 2 vpenjaloma. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke.

Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

**Primerno za:**

Za vpenjanje osnovnih plošč z medosno mero 200.

**Obseg dobave:**

Vklj. s spojnimi elementi in vpenjalnimi čepi art. 360025 vel. 18M16.

**Dodatni pribor:**

Hitra spojka št. 360019 vel. 10241 in vel. 10003.

**Napotek:**

Konzole s  $\varnothing$  vpenjala 138 mm, po naročilu dobavljive tudi s samozapornimi vpenjali!

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih čepov	2
Vgradna višina H	160 mm
Tip	12816
Ø vpenjala	120 mm
Serijska	ZeroClamp
Vrsta izdelka	Konzole

---

## Pribor

Hitra spojka ZeroClamp Tip 10003	360019 10003
----------------------------------	--------------