

**Mikrometer za merjenje utorov, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421900 50-75
GTIN	4045197203977
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Z nevrtečim vretenom in sploščenimi merilnimi nastavki. Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, deli za upravljanje in odčitavanje so nesvetleče kromirani.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

Korak vretena	0,5 mm
Merilno območje	50 - 75 mm
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Širina merilne konice	0,75 mm
Ø vretena	8 mm
Dolžina merilne konice	6,5 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B2
Standard	DIN 863
Merilno orodje	analogni
Pakiranje	čvrsta škatla

Vrsta izdelka

mikrometra

StoritveDAkkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere
maksimalno merilno območje 100 mm

022050 100

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno
merilno območje 100 mm

022040 100

Pribor

Nastavitveni prstan Celotna dolžina 50 mm

421100 50