


**Posneta utorna matica, brušena, Mera utora b1 na stroju: 14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375365 14
GTIN	4020772071578
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

**Uporaba:**

**Utorne matice se v paru privijejo v standardizirane, 20 mm široke usmerjevalne utore priprav.** Z zamenjavo utornih matic je mogoče z eno pripravo delati **na več strojih z različnimi širinami utorov.**

**Material:**

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

**Točnost:**

**Mera b = prileg h 6.**

**Napotek:**

**Vel. 20** glejte art. 375370.

**Tehnični opis**

Mera utora b <sub>2</sub> na pripravi	20 mm
Mera utora b <sub>1</sub> na stroju	14 mm
Dolžina	25 mm
za vijake DIN 84, DIN 912	M6×16

Višina H	10 mm
Tip	6322A
Vrsta izdelka	Utorne matice