


**Ravna utorna matica, brušena, Mera utora b1 na stroju in pripravi: 22mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375370 22
GTIN	4020772071752
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

Uporaba:

Uporaba ravnih utornih matic je smiselna, **če se ena priprava uporablja vedno na istem stroju z enako širino utorov.**

Material:

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

Točnost:

Mera b = prileg h 6.

Tehnični opis

Dolžina	32 mm
Mera utora b ₁ na stroju in pripravi	22 mm
za vijake DIN 84, DIN 912	M6×16
Višina H	12 mm
Tip	6322B
Vrsta izdelka	Utorne matice

