


**Prosta brušena utorna matica za justiranje, Mera utora b<sub>1</sub> na stroju: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	375375 16
GTIN	4020772071851
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Precizno brušeni po obodu; zato se skrajšajo časi za uravnavanje priprav, strojnih primežev in drugih delov, ki jih je potrebno postaviti vzporedno z utori v mizi orodnega stroja. Merilna ura pri tem ni več potrebna.

**Uporaba:**

Po grobi poravnavi priprave utorne matice s strani potisnete v utor. **Pri transportu priprave zato na spodnji strani štrleče utorne matice ne motijo in miza stroja se ne more poškodovati.** Na en stroj zadoščata po 2 kosa oz. 4 kosi pri dvojnem vpenjanju.

**Standard:****DIN 6323****Material:**

Jeklo C 15, površinsko kaljeno.

**Tehnični opis**

Mera utora b <sub>1</sub> na stroju	16 mm
Mera utora b <sub>2</sub> na pripravi	20 mm
Višina H <sub>1</sub>	5,5 mm
Dolžina	32 mm

Višina H	14 mm
Tip	6323
Vrsta izdelka	Utorne matice