

**3M****Brusni trak iz brusne koprene (A) SC-BS, 9×533 mm, Primerjava zrnatosti: 280**

## Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 558497 280    |
| GTIN                  | 2050001752444 |
| Razred artikla        | 53M           |

## Opis

### Izvedba:

Sintetična najlonska koprena z brusnimi zrni v vezavi iz umetne smole, visoka življenjska doba **enakomerna obdelava površine, nizka obdelovalna temperatura.**

Fleksibilni trak iz brusne koprene za uporabo na ročnih obdelovalnih strojih.

### Uporaba:

Za naknadno brušenje predhodno brušenih ali ščetkanih površin za enakomerne in ponovljive rezultate. Primerni tudi za odstranjevanje rje, zmerne umazanije in površin, ki so spremenile barvo.

## Tehnični opis

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Stopnja preciznosti  | zelo fina   |
| Barva                | modra       |
| Primerjava zrnatosti | 280         |
| Izvedba              | A very fine |
| Serijska             | SC-BS       |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Kratice za brusno sredstvo    | A                              |
| Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 %                        |
| Širina brusnega traku         | 9 mm                           |
| Dolžina brusnega traku        | 533 mm                         |
| Značilnost blagovnega imena   | 9×533 mm                       |
| Oznaka proizvajalca           | SC-BS                          |
| Vrsta izdelka                 | Brusni traki iz brusne koprene |

## Uporabniški podatki

|                   | Primernost       | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------------------|------------------|----------------|------------|
| Alu Mg            | pogojno primerno | 15-20 m/s      |            |
| Jeklo < 900 N/mm  | primerno         | 10 m/s         | P          |
| Jeklo < 1400 N/mm | primerno         | 10 m/s         | P          |
| Jeklo < 55 HRC    | primerno         | 10 m/s         | H          |
| Jeklo < 60 HRC    | primerno         | 10 m/s         | H          |
| Jeklo < 67 HRC    | primerno         | 10 m/s         | H          |
| INOX              | primerno         | 10 m/s         |            |
| Ti                | primerno         | 10 m/s         |            |
| GG(G)             | primerno         | 10 m/s         | K          |
| CuZn              | primerno         | 10 m/s         | N          |
| Umetna masa, GFK  | primerno         | 10 m/s         |            |
| Les               | primerno         | 10 m/s         |            |
| Laki              | primerno         | 10 m/s         |            |
| Uni               | primerno         | 10 m/s         |            |
| suho              | primerno         |                |            |