

**vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-25/Fmm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 426250 0-25/F |
| GTIN | 4045197204103 |
| Razred artikla | 42B |

Opis**Izvedba:**

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben. **Mirujoče (nevtljlivo)** vreteno, z naležno površino iz karbidne trdine in ragljo. Za merjenje materiala z občutljivo površino.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Ø merilnega bobna | 18 mm |
| Dolžina vpenjalnega držala | 10 mm |
| Ø vretena | 8 mm |
| Celotna dolžina | 113 mm |
| Ø vpenjalnega držala | 12 mm |
| Odčitavanje | 0,002 mm |
| Točnost | 0,003 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |
| Merilno orodje | analogni |
| Kalibriranje | B3 |
| Vrsta izdelka | vgradnega mikrometra |

Storitve

Kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm

022290 50