



Mikrometer s krožnikastima merilnima površinama, Merilno območje: 125-150mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 423000 125-150 |
| GTIN | 4045197204059 |
| Razred artikla | 42B |

Opis

Izvedba:

Z velikimi kaljenimi merilnimi krožniki. Kovan in lakiran lok.
Izvedba z vrtečim vretenom.

Uporaba:

Za merjenje razdalje čelnih in vijačnih zobnikov od modula 0,8.

Obseg dobave:

Od vel. 25–50 vklj. z 1 kontrolno mero.

Tehnični opis

| | |
|------------------------------|--------------|
| Korak vretena | 0,5 mm |
| Ø merilnega krožnika | 30 mm |
| Ø vretena | 8 mm |
| Delitev merilnega bobna | 1/50 mm |
| Merilno območje | 125 - 150 mm |
| Vzporednost merilnih ploskev | 6 µm |
| Odčitavanje | 0,01 mm |
| Kalibriranje | B2 |
| Standard | DIN 863 |

| | |
|----------------|---------------|
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Vrsta izdelka | mikrometra |

Storitve

| | |
|--|------------|
| Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm | 022040 200 |
| DAkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno merilno območje 200 mm | 022050 200 |