



## Brusna pila – plemeniti korund, pravokotna, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 100X10M



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558525 100X10M
GTIN	9003172581286
Razred artikla	53Y

### Opis

#### Uporaba:

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Za **jeklo** (kaljeno) in zlitine s povišano natezno trdnostjo. Zaradi žilavosti te brusne pile odlikuje **velika trdota robov** in visoka **učinkovitost**.

#### Napotek:

**Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.**

### Tehnični opis

Stopnja preciznosti	polfina
Dolžina	100 mm
Zrnatost	180
Širina	10 mm
Barva	roza
Kratica za brusno sredstvo	A
Oblika	pravokotna
Vrsta izdelka	Brusne pile

### Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		