

Mahr**Viličasti kaliber s komparatorjem z ročajem Marameter S, Merilno območje: 60-100mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 424910 60-100 |
| GTIN | 2050001050991 |
| Razred artikla | 43A |

Opis**Izvedba:**

Močan, neupogljiv lok z držalom. Nakovalo in protitipalo iz nerjavnega, kaljenega jekla. **Merilne površine opremljene s karbidno trdino in spredaj posnete za lažje vstavljanje.** Za merjenje ozkih centrinih robov prek širine loka. Nastavitev z merilnimi kladicami. Centrirni omejevalnik za nastavitev na sredino obdelovanca.

Visoka natančnost merjenja. Masa naprave pri meritvi nalega na nepremičnem tipalu in ne vpliva na meritev.

Konstantna merilna sila z vgrajeno vzmetjo. Uporabno za vse prikazovalnike (niso zajeti v ceni) z 8 mm vpenjalnim stebлом. Prednost ima komparator št.434674.

Odčitavanje tolerančnih odstopanj obdelovancev v številčnih vrednostih. Stransko postavljen lok za zaščito pred udarci pri meritvah in pri odlaganju.

Opisno besedilo na sliki:

Nastavljivo nasprotno tipalo.

Nastavljiv centrirni omejevalnik.

Nakovalce s preusmeritvijo na komparator.

Uporaba:

Za merjenje vseh vrst cilindričnih delov. Za hitro merjenje neposredno na stroju in pri kontroli proizvodnje.

Obseg dobave:

Brez komparatorja, vklj. z leseno škatlo.

Dodatni pribor:

Kontrolne mere, vzporedne merilne kladice, merilne plošče, komparator art. 434674.

Napotek:

Območje merjenja do 500 mm po naročilu.

Tehnični opis

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Ravnost merilnih ploskev | 0,5 µm |
| Ø merilne ploskve | 22 mm |
| Merilna sila | 13,5 N |
| Planparalelnost merilnih ploskev | 3 µm |
| Merilno območje | 60 - 100 mm |
| Standard | Tovarniški standard |
| Merilno orodje | analogni |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | L9 |
| Vrsta izdelka | Viličasti kalibri s komparatorjem |

Storitve

| | |
|---|-----------|
| Kalibriranje nastavljivega viličastega kalibra Tip RL | 028730 RL |
|---|-----------|