

Mitutoyo**vgradnega mikrometra, Merilno območje (merilni hod): 0-25mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

V celoti kaljeno vreteno in nesvetleče kromiran merilni boben. **Vrtljivo vreteno**, z naležno površino iz karbidne trdine in ragljo.

Uporaba:

Za vgradnjo v stroje, aparate, naprave, merilne naprave itd., kot nastavljiv prislon na merilni mizi.

Napotek:

Posebne velikosti po ponudbi.

Tehnični opis

Ø merilnega bobna	18 mm
Dolžina vpenjalnega držala	15 mm
Ø vpenjalnega držala	10 mm
Celotna dolžina	109 mm
Ø vretena	6,35 mm
Merilno območje (merilni hod)	0 - 25 mm
Odčitavanje	0,01 mm
Točnost	0,002 mm
Standard	Tovarniški standard
Delitev merilnega bobna	1/50 mm
Merilno orodje	analogni
Kalibriranje	B3

Vrsta izdelka

vgradnega mikrometra

Storitve

Kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 25 mm

022280 25

DAkkS-kalibriranjevgradnega mikrometra maksimalno merilno območje 50 mm

022290 50