

Brusna pila – silicijev karbid (zelena), ploščata, Dolžina × širina (mm) stopnja preciznosti: 100X6M



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558655 100X6M
GTIN	4260496530542
Razred artikla	56Z

Opis

Uporaba:

Za **posnemanje zarobka, ostrenje, glajenje in posnemanje robov** na orodjih oz. rezilih orodja. Za naknadno obdelavo izvrtin, površin in robov pri izdelavi kalupov. Tudi za izboljšanje površine, justiranje in poliranje.

Za **karbidno trdino, neželezne kovine, steklo, keramiko in porcelan**. Material z **veliko trdoto** in izrazitim učinkom **samodejnega ostrenja**.

Napotek:

Priporočamo dodajanje olja, petroleja ali vode.

Tehnični opis

Širina	6 mm
Stopnja preciznosti	polfina
Zrnatost	180
Dolžina	100 mm
Barva	zelena
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Oblika	ploščata
Vrsta izdelka	Brusne pile

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	primerno		
Karbidna trdina	primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Kamen	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		