

Gladilni kamen za jeklo, specialni korund (A) srednja/zelo fina, Dolžina × širina: 125X50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	558855 125X50
GTIN	9003172581248
Razred artikla	56Z

Opis

Izvedba:

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.

Plemeniti specialni korund, zrnatost 180 (polfina) z **dolgo življenjsko dobo**. Druga stran plemeniti korund, zrnatost 500 (fina), izreden učinek brušenja, za **visoko kakovost obdelave površine**.

Uporaba:

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

Napotek:

Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.

Tehnični opis

Stopnja preciznosti	srednja / zelo fina
Zrnatost	180
Zrnatost	500
Širina	50 mm
Višina	20 mm
Dolžina	125 mm
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		