

**Gladilni kamen za jeklo, korund (A) groba/fina, Dolžina × širina: 200X50mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	558815 200X50
GTIN	4260496535233
Razred artikla	56Z

**Opis****Izvedba:**

Keramično vezani kombinirani gladilni kamni s stopnjo trdote O/P. Ena stran je groba za predhodno brušenje, druga fina za zaključno brušenje.

**Korund** v srednje trdem vezivu. Spodaj običajni korund (A), zrnatost 100 (grobi); zgoraj plemeniti korund 280/320 (fini).

**Uporaba:**

Posnemanje zarobka, fino brušenje neravnin, zaokrožanje robov.

**Napotek:**

**Specialni polirni kamni za poenotenje po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Dolžina	200 mm
Širina	50 mm
Zrnatost	100
Zrnatost	280/320
Stopnja preciznosti	groba / fina
Višina	25 mm
Brusno sredstvo	Korund
Vrsta izdelka	Gladilni kamen

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
INOX	pogojno primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
CuZn	pogojno primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		