



Tool24 PickOne – pomožni sistem, Skupno število predalov: 640



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	979220 640
GTIN	4045197886071
Razred artikla	9SA

Opis

Izvedba:

Sistem izdaje blaga z inovativnim bobnom za varno izdajo posamičnih artiklov. Kratek čas odvzema, samodejno odpiranje predala in optični signal na predalu za odzem blaga za zelo hitro izdajo blaga. Boben sistema Tool24 PickOne je v standardni konfiguraciji dobavljiv s 4 različnimi velikostmi predalov in ima nosilnost več kot 1000 kg, kar je posebej primerno za industrijsko uporabo. Luknjaste stene na obeh straneh omogočajo prilagodljivo namestitev zaslona na dotik.

Glavni sistem (master) se lahko dogradi s poljubnim številom pomožnih sistemov (slave) in kombinira z vsemi različicami strojne opreme Tool24. Maksimalno število skladiščnih mest, izredno primerno za izdajanje manjših artiklov, na primer obračalnih rezalnih ploščic.

Lakiranje:

Sprednje stranice svetlo sive RAL 7035, ogrodje signalno modro RAL 5005, **prašnata barva.**

Napotek:

Boben sistema Tool24 PickOne s 4 različnimi velikostmi predalov se lahko enkrat individualno konfigurira glede na portfelj izdaje blaga. Vprašajte svojega strokovnega svetovalca.

Podatki o masi ne vključujejo računalnika in zaslona.

HOA008120: 1000 kg

Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1000 kg

Cabinet housing internal load capacity: 1000 kg

Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1000 kg

Charge admissible corps d'armoire intérieur: 1000 kg

Szekrényház belső teherbírása: 1000 kg

Višina: 2000 mm

Širina: 1080 mm

Globina: 875 mm

Število, predelek A: 640

Masa: 275 kg

Tehnični opis

Širina	1080 mm
Višina	2000 mm
Globina	875 mm
Masa	275 kg
Število, predelek A	640
Nosilnost notranjega ohišja omare	1000 kg
Raster luknjastih sten Hoffmann	9×9 mm
Izbira barv	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003