

Garant**Naprava za razmagnetenje plošč DM1, Tip: 300****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	380862 300
GTIN	4045197886224
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Polova plošča iz lamelirane silicijeve pločevine z majhnimi izgubami energije zaradi induciranih vrtničnih tokov.
- Napajanje 230 V/50 Hz ali 115 V/60 Hz (preklop).
- Zaščita IP 21 (povsem zaprta naprava).
- Trajanje vklopa 100 % (možnost trajnega obratovanja).

Opisno besedilo na sliki:

QR-koda za ogled pomembnih informacij.
Kakovostna površina iz silicijeve pločevine.
Enostaven preklop. Primerno za 115 V in 230 V.
Vgrajena ročaja za optimalen transport.

Uporaba:

- Obdelovanec se razmagneti z enkratnim ali večkratnim pomikom prek polove plošče v enaki smeri, pri čemer je treba prek polove plošče vedno pomakniti cel obdelovanec.
- Za razmagnetenje obdelovancev po magnetnem vpenjanju.
- Čvrsta izvedba iz aluminijeve tlačne litine zagotavlja dolgo življenjsko dobo v grobem okolju.

Tehnični opis

Višina ohišja	137 mm
---------------	--------

Dolžina ohišja	260 mm
Maksimalna širina obdelovanca	305 mm
Globina prodiranja	75 mm
Dolžina polove plošče	250 mm
Širina ohišja	315 mm
Širina polove plošče	305 mm
Masa	36,5 kg
Poraba moči	990 W
Razred učinkovitosti razmagnetenja (DMC)	+++
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta zaščite	IP 21
Čas vklopa	100 %
Vrsta izdelka	Naprava za razmagnetenje