

**Ročaj za momentni izvijač, Maksimalni vrtilni moment: 500cNm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	659991 500
GTIN	2050001922328
Razred artikla	66F

Opis**Primerno za:**

Zamenljiva stebila s konico Torx® art. 659995 in Torx Plus® art. 659996 ter garnitura art. 659990.

Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	500 cNm
Območje vrtilnega momenta	60 - 500 cNm
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±6 %
Območje vrtilnega momenta	0,6 - 5 Nm
Preklop odčitavanja	Nm
Celotna dolžina L	131,4 mm
Merilni postopek	Vrtilni moment
Povratne informacije	izklopilno
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti	prednastavljeno

Način priključka	Zamenljivo rezilo
Princip sproženja	kratka mehanska sprožitev
Nastavitev sprožilne vrednosti	prednastavljeno
Serija	Dinaplus
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Možnost protokoliranja podatkov	ne
Signalizacija sproženja	Haptično
Merilno orodje	(mehansko)
Fiksno nastavljen vrtilni moment	da
Vrsta izdelka	Momentni izvijač