


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za satiniranje brusni najlon 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568436
GTIN	4017359204351
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Velikost **Ø 100 × 70 mm**, izvrtina Ø 19 mm z dvojnimi utoroma za zagazdo.

S **silicijevim karbidom** prepredene najlonske ščetine zrnatosti 80. **Ekstremno fleksibilne in prilagodljive**. Posebej primerne za posnemanje zarobka, čiščenje in kosmatenje profiliranih delov.

Uporaba:

Na strojih za satiniranje z garnituro distančnih obročev art. 568439.

Kratica za brusno sredstvo: SiC

Tehnični opis

Širina ščetke	70 mm
Ø izvrtine	19 mm
Debelina ščetin	1,2 mm
Ø ščetke D ₁	100 mm
Brusno sredstvo	Prepojen s silicijevim karbidom (SiC)
Kratica za brusno sredstvo	SiC

Značilnost blagovnega imena	Ø 100x70 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za satiniranje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Garnitura distančnih obročev 6-delna	568439
--------------------------------------	--------