



## Merilni modul „FMT“, Maksimalni vrtilni moment: 2Nm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654350 2
GTIN	5060922232892
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

- **Statični senzorji kompletno z 2 m kabla za neposredno priključitev na art. 654300 ali art. 654340 (samodejno prepoznavanje podatkov za kalibriranje).**
- **Neposredna pritrditev na delovno površino s 3 vijaki (niso v obsegu dobave).**

#### Obseg dobave:

#### Vklj. s certifikatom UKAS o kalibriranju desno.

Do vklj. vel. 150 s simulatorjem izpadanja vijakov za preverjanje električnih in pnevmatskih vijačnikov. V čvrstem kovčku iz umetne mase.

#### Napotek:

Ni primerno za udarne vijačnike!

### Tehnični opis

Maksimalni vrtilni moment	2 Nm
Vpenjalo za 4-kotnik	1/4 col
Merilno območje	0,04 - 2 Nm
6-kotno držalo	1/4 col
Kalibriranje	O4
Smer zatezanja	Zatezanje v desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±0,5 %
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta
<b>Storitve</b>	
Kalibriranje desnoNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Tip 400	020120 400
<b>Pribor</b>	
Simulator vijačnih zvez Maksimalni vrtilni moment 2 Nm	654352 2