


**Brusni valj (SiC), Ø 100×100 mm, Zrnatost: 24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568485 24
GTIN	4027497488308
Razred artikla	53L

Opis**Izvedba:**

Elastični brusni valji iz poliuretana z brusnimi zrnji iz silicijevega karbida. Mere **Ø 100 × 100 mm**, izvrtina Ø 19 mm z dvojnim utorom za zagazdo.

Uporaba:

Za izbrušenje prask, naknadno obdelavo varov. Ustvari **sijajno vzdolžno obdelano površino**. Zelo dolga življenjska doba, obstojni robovi. Primerni tudi za mokro brušenje s pH nevtralnimi hladilnimi sredstvom.

Tehnični opis

Zrnatost	24
Opis stopnje trdote veziva	polfina
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Ø valja	100 mm
Širina valja	100 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100×100 mm
Priporočeno število vrtljajev	900 - 1200 min ⁻¹
Vrsta izdelka	Brusni valj

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
Jeklo < 67 HRC	pogojno primerno		
Karbidna trdina	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
suho	primerno		