


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ščetka za satiniranje INOX-žica 0,20 mm, Ø 100×70 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	568435
GTIN	4017359203613
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Velikost **Ø 100 x 70 mm**, izvrtina Ø 19 mm z dvojnimi utoroma za zagazdo.

Valovita **INOX-žica z veliko odpornostjo** proti koroziji, kislinam, lugom in visokim temperaturam. Idealne za satiniranje pločevine iz plemenitega jekla.

Uporaba:

Na strojih za satiniranje z garnituro distančnih obročev art. 568439.

Tehnični opis

Ø izvrtine	19 mm
Debelina ščetin	0,2 mm
Širina ščetke	70 mm
Ø ščetke D ₁	100 mm
Značilnost blagovnega imena	Ø 100×70 mm
Vrsta izdelka	Ščetka za satiniranje

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	primerno		
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	pogojno primerno		
INOX	primerno		
Ti	pogojno primerno		
GG(G)	primerno		
CuZn	primerno		
Umetna masa, GFK	primerno		
Les	primerno		
Laki	pogojno primerno		
suho	primerno		

Pribor

Garnitura distančnih obročev 6-delna

568439