




## Diamantna rezalna plošča PREMIUM\*\*\* Fliesen, Ø plošče: 115mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	569750 115
GTIN	9003176395599
Razred artikla	53T

### Opis

#### Izvedba:

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina Ø 22,23 mm.

- **Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.**
- **Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.**
- **Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.**
- **Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.**

**Rezalna plošča za keramične ploščice** z neprekinjenim rezalnim robom, širina plošče **1,2 mm**, zelo učinkovita, višina nanosa 10 mm. Specialno za keramične ploščice in granitne plošče.

**Rezalna plošča za keramične ploščice** z neprekinjenim rezalnim robom, širina plošče **1,2 mm**, (Ø 115), zelo učinkovita, višina nanosa 10 mm. Specialno za keramične ploščice in granitne plošče.

#### Izvedba, oglaševalsko besedilo:

Diamantne rezalne plošče za **mokro in suho rezanje**. Izvrtina Ø 22,23 mm.

Zelo agresivna diamantna rezalna plošča za **ploščice in granitne plošče**.

#### Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

#### Material:

Optimizirano za: keramične ploščice, fine kamnine, porcelan.

**Napotek:**

- **Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!**
- **Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.**

**Tehnični opis**

Debelina plošče	1,2 mm
Ø izvrtine	22,23 mm
Višina brusne obloge	10 mm
Ø plošče	115 mm
Maksimalno število vrtljajev	13300 min <sup>-1</sup>
Brusno sredstvo	Diamant
Kratica za brusno sredstvo	D
za material	Kamen
Oblika	41
Opis oblike	ravna
Pogonski stroj	Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost	80 m/s
Vrsta izdelka	Rezalna plošča