

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna žična ščetka za odstranjevanje zarobka INOX-žica 0,35 mm, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 250X60mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	570510 250X60
GTIN	4017359248423
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Vpenjalna izvrtina 50,8 mm z dvojnim utorom za zagozdo 13×7. Možnost drugih izvrtin. Valovita, zelo trda **INOX žica**.

Uporaba:

Za vse običajne namizne stroje za posnemanje zarobka. Zaradi specialne žice imajo ščetke dolgo življenjsko dobo.

Primerne za ekonomično posnemanje zarobka na ploščatem železu, profilih, ceveh, armaturah, delih iz umetne mase ipd.

Napotek:

Na obdelovanec delujejo le konice žice. Zato premočan pritisk pri uporabi krožne ščetke zmanjšuje učinek in povzroči prehitro obrabo ščetke.

Tehnični opis

Širina ščetke	58 mm
Maksimalno število vrtljajev	3600 min ⁻¹

Ø ščetke D ₁	250 mm
Dolžina ščetin H ₁	50 mm
Material obloge	INOX-žica
Debelina ščetin	0,35 mm
Pogonski stroj	Namizni stroj za posnemanje zarobka
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka