

**Garant****List krožne žage, neprevlečeni, Ø × debelina: 160X3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	179930 160X3
GTIN	4045197887122
Razred artikla	17C

**Opis****Izvedba:**

Substrat iz karbidne trdine. Oblika in število zob specialno za obdelavo jekla. Zelo primerni tudi za jeklo < 1100 N/mm<sup>2</sup>.

**List krožne žage s karbidno trdino GARANT** za izredno globoke reze. Neenakomerna delitev žaginih listov zagotavlja miren tek. Priporočamo radialno pogrezanje, da se zmanjšajo vibracije in podaljša življenjska doba orodja.

**Tehnični opis**

Debelina	3 mm
Ø	160 mm
Ø izvrtine	22 mm
Podajanje $f_z$ v aluminij s kratkimi odrezki	0,03 mm
Podajanje $f_z$ v jeklo < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	52 mm

Število zob Z	28
primerni adapter	179902 160
Opremljenost	HM
Izvertina za sojemalni element, delilni krog	43,5 mm
Število izvrtin za sojemalni element	5
Ø izvrtine za sojemalni element	4,4 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
mokro maks.	primerno		