

Garant**List krožne žage, neprevlečeni, Ø × debelina: 100X3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	179930 100X3
GTIN	4045197887108
Razred artikla	17C

Opis**Izvedba:**

Substrat iz karbidne trdine. Oblika in število zob specialno za obdelavo jekla. Zelo primerni tudi za jeklo < 1100 N/mm².

List krožne žage s karbidno trdino GARANT za izredno globoke reze. Neenakomerna delitev žaginih listov zagotavlja miren tek. Priporočamo radialno pogrezanje, da se zmanjšajo vibracije in podaljša življenjska doba orodja.

Tehnični opis

Debelina	3 mm
Ø izvrtine	16 mm
Ø	100 mm
Podajanje f_z v jeklo < 900 N/mm ²	0,02 mm
maksimalna globina zarez $a_{e\text{ maks}}$	32 mm
Število zob Z	26

primerni adapter	179907 63; 80; 100
Opremljenost	HM
Ø izvrtine za sojemalni element	4,4 mm
Izvrtina za sojemalni element, delilni krog	25,5 mm
Število izvrtin za sojemalni element	4
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	Karbidna trdina
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	List krožne žage

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	primerno	150 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	125 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	110 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	80 m/min	P
mokro maks.	primerno		