


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Krožna ščetka z držalom mikroabrazivni, SiC, zrnatost 120, Ø ščetke D1×širina predela s ščetinami L1: 50X10mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	574440 50X10
GTIN	4017359139424
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Brusne najlonske ščetine s silicijevim karbidom, vtisnjene v jekleno tulko; **držalo Ø 6 mm.**

Uporaba:

Na ročnih brusilnikih, strojih z upogljivo gredjo ali vrtnih strojih za obdelavo površine. Z večanjem števila vrtljajev se poveča tudi učinkovitost ščetke.

Za suho in mokro ščetkanje Al, jekla, INOX in umetnih mas. Maksimalna temperatura uporabe 80°C.

Tehnični opis

Dolžina ščetin H ₁	12 mm
Priporočeno število vrtljajev	6000 min ⁻¹
Ø ščetke D ₁	50 mm
Zrnatost	120
Maksimalno število vrtljajev	15000 min ⁻¹

Ø držala D _s	6 mm
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Vrsta izdelka	Okrogla ščetka