



## Diamantna rezalna plošča, Ø plošče: 76mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 563417 76     |
| GTIN                  | 3165140820110 |
| Razred artikla        | 54B           |

### Opis

#### Izvedba:

Ozke rezalne plošče posebej za tesna mesta.  
Sintrani zaprti diamantni brusni rob. Čisti rez.

#### Uporaba:

Za rezanje fine kamnine, ploščic in marmorja.

#### Material:

Optimizirano za: fine kamnine, marmor, ploščice.

#### Primerno za :

**Majhen akumulatorski kotni brusilnik** art. 077100 ali **premi brusilnik** z vpenjalnim trnom art. 563070.

maksimalna obodna hitrost: 80 m/s

Ø izvrtine: 10 mm

Debelina plošče: 1,9 mm

Ø izvrtine: 10 mm

### Tehnični opis

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Debelina plošče | 1,9 mm |
| Ø plošče        | 76 mm  |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Ø izvrtine                   | 10 mm                   |
| Maksimalno število vrtljajev | 20150 min <sup>-1</sup> |
| za debeline materiala        | 5,7 mm                  |
| Brusno sredstvo              | Diamant                 |
| Kratica za brusno sredstvo   | D                       |
| za material                  | Kamen                   |
| Opis oblike                  | raven                   |
| priporočen nastavni kot      | 90 stopinj              |
| Pogonski stroj               | Premi brusilniki        |
| Pogonski stroj               | Kotni brusilniki        |
| maksimalna obodna hitrost    | 80 m/s                  |
| Vrsta izdelka                | Rezalna plošča          |

## Uporabniški podatki

|       | Primernost | V <sub>c</sub> | ISO-oznaka |
|-------|------------|----------------|------------|
| Kamen | primerno   |                |            |