

Garant**Hidravlično merilno stojalo (z magnetno nogo), Previs: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	440600 300
GTIN	4045197889805
Razred artikla	41D

Opis**Izvedba:**

Merilno stojalo z magnetno nogo z **ergonomičnim vrtljivim stikalom**. Visokozmogljiv feritni magnet z brušenimi naležnimi površinami na zadnji strani in brušeno prizmo na spodnji strani za namestitev na gredeh in cilindričnih telesih. **Prevleka magnetne noge iz umetne mase je prijetna za otip** in povečuje odpornost pred udarci in termično izolacijo.

Hidravlično magnetno stojalo s centralnim vpenjanjem – s centralnim gumbom se sočasno togo utrdijo vsi zglobi. Oljna hidravlika ima dvojna tesnila, zato ne prihaja do puščanja olja.

Veliko gumirano ročno kolo (Ø 54 mm) za lahko vpenjanje in odpenjanje. Zglobni roki sta na vpenjalju za merilno uro vrtljivi za 360°, se lahko nagibata za 180° in sta primerni za merilne ure z vpenjalnim stebлом Ø 6 in 8 mm ali prizmo.

Obseg dobave:

Zglobna roka art. 440610 300 in magnetna noga art. 440620 1.

Napotek:

Hidravlična merilna stojala lahko pri odprtem vpenjalju prenesejo velika nihanja temperature. Pri tem je potrebna nekaj časa, da se temperatura olja izravna. V vpetem stanju je mogoče brez nihanja tlaka doseči temperaturne razlike do največ 15 °C. Zaradi tega lahko pride do poškodb stojala ali predmetov na njem.

Tehnični opis

Položaj priključnega navoja	stranski
Vpenjalna sila	1000 N
Priključni navoj	M8
Višina magnetne noge	58 mm
Širina magnetne noge	56 mm
Prevesna dolžina	300 mm
Dolžina magnetne noge	75 mm
Vrsta izdelka	Merilni stativi

Pribor

Magnetna noga Tip 1	440620 1
Nadomestno ročno kolesce Tip A	440626 A
Hidravlična zglobna roka (brez magnetne noge) Previs 300 mm	440610 300
Nadomestni bat Tip 4	440830 4
Zvezdasti gumb Tip 4	440850 4
Vpenjalni vijak M3 za držalo merilne ure	440858
Nastavitveni vijak M4 × 0,35 za držalo merilne ure	440859
Držalo za merilno uro	440860
Garnitura tesnilnih obročev Tip 1	440855 1