



## Merilniki vrtilnega momenta za TTS-2000, Maksimalni vrtilni moment: 68Nm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	654910 68
GTIN	856986007034
Razred artikla	66D

### Opis

#### Izvedba:

Vgrajeni SMART čip, ki shranjuje podatke za prepoznavanje senzorjev, zagotavlja, da so vse sistemske komponente med seboj zamenljive. Ti senzori za merjenje vrtilnega momenta zdržijo obremenitev s 150 odstotki nazivne vrednosti. Ti senzori za merjenje vrtilnega momenta zdržijo obremenitev s 150 odstotki nazivne vrednosti. Ko obremenitev doseže 110 odstotkov nazivne vrednosti, sproži senzor opozorilni zvočni signal, poleg tega se na prikazovalniku naprave prikaže opozorilo. Senzorji za merjenje vrtilnega momenta so opremljeni z zelo obstojnim kablom, ki je zaščiten pred prepletanjem in se lahko enostavno zamenja.

#### Standard:

Vierkantantriebe nach DIN 3120 / ISO1174-1.

### Tehnični opis

Natančnost merjenja vrtilnega momenta	±1 %
Maksimalni vrtilni moment	68 Nm
Masa	0,25 kg
Dolžina	83 mm

Območje vrtilnega momenta	6,8 - 68 Nm
Premer	32 mm
Dolžina kabla	1,2 m
Kalibriranje	O4
Zunanji 4-kotnik	3/8 col
Pogonski 4-kotnik	3/8 col
Smer zatezanja	Zatezanje v desno in levo
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Vrsta izdelka	Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

## Storitve

Obojestransko kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 400/2 Nm	020140 400/2
Obojestransko DAkS-kalibriranjeNaprava/senzor za preverjanje vrtilnega momenta Maksimalni vrtilni moment 1000/2 Nm	020150 1000/2