

Garant**Enostranski list za ročno žago bimetalni, progresivno ozobje****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	582500
GTIN	4045197699183
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Visokozmogljivi žagin list z največjo rezalno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo. Iz **bimetala** = zobje so iz kaljenega jekla HSS, hrbet lista je iz zelo prožnega vzmetnega jekla.

Nezlomljivi – varnost na delovnem mestu!

Iz **bimetala s progresivnim ozobjem 32–24–18 zob**. enostaven začetek rezanja, brez poskakovanja pri tankem materialu (32 zob), velika zmogljivost odrezovanja zaradi grobega ozobja (18 zob), **univerzalna uporaba** pri dolgi življenjski dobi in veliki ekonomičnosti.

Mere: 300 × 13 × 0,65 mm.

Napotek:

Liste za strojne žage najdete pod art. 171000/171150.

Dolžina lista: 300 mm

Zob na colo: 32 – 24 – 18

Tehnični opis

Zob na colo	32 – 24 – 18
Jakost pihanja	0,65 mm
Dolžina lista	300 mm
Višina lista	13 mm
Vrsta izdelka	List za ločno žago