

Stiskalnica za posnemalne igle, Tip: 3A



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086790 3A
GTIN	2050001940438
Razred artikla	08V

Opis

Izvedba:

Trdno, votlo telo iz posebne litine z velikimi stojnimi ploskvami. Noga z vpenjalnimi izvrtinami za pritrditev na podstavek (delovni miza oz. podstavek art. 086795). Gonilno vreteno in tolkalo z zobato letvijo iz jekla, odpornega proti obrabi; za največje obremenitve. Natančno delo zaradi kaljenega in brušenega tolkala z zobato letvijo ter zaradi dolge izvedbe tolkala. Vrtljiva naležna plošča s 4 različno velikimi odprtinami za nastavljanje različnih obdelovancev. Upravljanje tolkala z ročico.

Uporaba:

Za vtiskovanje in iztiskovanje puš, krogličnih ležajev, stružnih trnov, čepov ipd. Tudi za posnetje ter za upravljanje preprostih orodij za rezanje in izsekovanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

maksimalna moč stiskanja: 8,95 kN

Ø bata: 48 mm

Prevesna dolžina do sredine bata: 230 mm

maksimalni hod bata: 400 mm

Višina telesa iz litine: 700 mm

za Ø obdelovanca do: 450 mm

Tehnični opis

Višina telesa iz litine	700 mm
Ø bata	48 mm
Masa	92 kg
za Ø obdelovanca do	450 mm
Širina rež na naležni plošči	25/45/65/85 mm
Globina osnovne ploskve	480 mm
maksimalni hod bata	400 mm
maksimalna moč stiskanja	8,95 kN
Tip	3A
Širina osnovne ploskve	250 mm
Prevesna dolžina do sredine bata	230 mm
Vrsta izdelka	Stiskalnica za posnemalne igle

Pribor

Podnožje za stiskalnico za posnemalne igle	086795
--	--------