

Garant**Garnitura žag za luknje, Tip: 16-76****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	589710 16-76
GTIN	4045197158772
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Garnitura bimetalnih žag za luknje z običajnimi premeri. Variabilno ozobje HSS za miren tek in dolgo življenjsko dobo.

Z natančno prilagajočim se vložkom iz trde pene za zanesljivo shranjevanje in preprost odvzem žag za luknje. Nakladalna sistemska škatla.

Obseg dobave:

Škatla iz umetne mase odporna proti udarcem, z bimetalnimi žagami za luknje, vpenjalnimi držali in centrirnimi svedri.

Tehnični opis

Ø žage za luknje	16; 19; 22; 25; 29; 32; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm
Število vpenjalnih držal	2
Število centrirnih svedrov	5
Število delov	19
Vrsta izdelka	Žage za luknje

Pribor

Sistemska škatla Tip 4-2	630310 4-2
Bimetalna žaga za luknje Premer 51 mm	589010 51
Bimetalna žaga za luknje Premer 29 mm	589010 29
Bimetalna žaga za luknje Premer 76 mm	589010 76
Bimetalna žaga za luknje Premer 68 mm	589010 68
Bimetalna žaga za luknje Premer 25 mm	589010 25
Bimetalna žaga za luknje Premer 35 mm	589010 35
Bimetalna žaga za luknje Premer 22 mm	589010 22
Bimetalna žaga za luknje Premer 38 mm	589010 38
Bimetalna žaga za luknje Premer 32 mm	589010 32
Bimetalna žaga za luknje Premer 19 mm	589010 19
Bimetalna žaga za luknje Premer 16 mm	589010 16
Bimetalna žaga za luknje Premer 44 mm	589010 44
Centrirni sveder HSS Tip 6KT	589428 6KT
Vpenjalno držalo Tip 210S	589305 210S
Vpenjalno držalo Tip 30	589305 30