



**Precizna brusna plošča za brušenje po zunanjem obodu D×G×V (mm),
300×32×127**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

594125

GTIN

9003173182925

Razred artikla

53Y

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive brusne plošče iz plemenitega korunda in keramičnega veziva, za brušenje po zunanjem obodu. Brusne plošče s strukturo z optimalno količino zrna in veziva, čvrstostjo vezave in procesom proizvodnje se odlikujejo z naslednjim:

- **Odlična zmogljivost in krajši časi brušenja pri manjši obrabi.**
- **Majhna termična obremenitev, hladno brušenje.**
- **Brez izpada obdelovanja zaradi dolgih poravnalnih ciklov.**

Specifikacija: 89A 802J5 AV217. Plemeniti korund za **univerzalno** uporabo.

Uporaba:

- **Univerzalno uporabne za brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, zarezovalno ravno/poševno brušenje).**
- **Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojogradnji in pri izdelavi orodja in kalupov (npr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, itd.).**
- **Potrebno je hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki je potrebno zagotoviti dobro hladilno mazanje.**

Oblika: 1

Oblika: 1

Tehnični opis

Postopek brušenja	po zunanjem obodu
Brusno sredstvo	Plemeniti korund
Kratica za brusno sredstvo	A
Specifikacija	89A 80J5 AV217
Oblika	1
Ø plošče D	300 mm
Širina plošče T	32 mm
Značilnost blagovnega imena	300×32×127
Ø izvrtine H	127 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za brušenje po zunanjem obodu

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 900 N/mm	primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
INOX	pogojno primerno		
GG(G)	pogojno primerno		
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		