


**Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 150×25×51, Tip: SC80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	596220 SC80
GTIN	9003178226204
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Kakovostne, obstojne brusne plošče za stacionarne brusilne stroje s keramičnim vezivom. Visoka točnost krožnega in planega teka, delovna hitrost 40 m/s. **Univerzalna uporaba** na dvojnih stacionarnih brusnih strojih za posnemanje zarobka, ostrenje in naknadno ostrenje orodij.

Uporaba:

Za brušenje orodij iz karbidne trdine in takih, prevlečenih s karbidno trdino, ter za obdelovance iz litega železa in volframa.

Specifikacija:

Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote J.

Obseg dobave:

Vklj. z reduciranimi obroči za navedene izvrtine.

Napotek:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Stopnja preciznosti	fina
Kratica za brusno sredstvo	SiC
maksimalna obodna hitrost	40 m/s
Specifikacija	Silicijev karbid, zelen, stopnja trdote J
Brusno sredstvo	Silicijev karbid, zelen
Postopek brušenja	Brusni stroj
Notranji Ø reducirnega obroča	32 mm
Oblika	1
Ø plošče D	150 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	150×25×51
Ø izvrtine H	51 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Pribor

Garnitura reducirnih obročev za originalno izvrtino brusne plošče 51 mm

596000 51