

**Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm), 175×25×51, Tip: C800****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	596350 C800
GTIN	9003170520874
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Elastično vezane gladilne plošče, zelo mehke. Največja delovna hitrost 25 m/s.

Uporaba:

Za posnemanje rezil, poliranje, brušenje učinkov in fino posnemanje. Premer vpenjalne prirobnice mora znašati najmanj 2/3 premera brusne plošče.

Specifikacija:

PU vezan silicijev karbid.

Obseg dobave:

Vklj. z reducirnimi obroči za navedene izvrtine.

Napotek:

Za kompaktne brusne plošče iz brusne koprene glejte od art. 568725 naprej.

Tehnični opis

Zrnatost	800
Stopnja preciznosti	ekstra fina

Kratika za brusno sredstvo	SiC
maksimalna obodna hitrost	25 m/s
Specifikacija	Silicijev karbid, vezan s silicijevim karbidom
Brusno sredstvo	Silicijev karbid (SiC)
Postopek brušenja	Brusni stroj
Notranji \varnothing reducirnega obroča	32 mm
Oblika	1
\varnothing plošče D	175 mm
Širina plošče T	25 mm
Značilnost blagovnega imena	175×25×51
\varnothing izvrtine H	51 mm
Vrsta izdelka	Brusne plošče za stacionarne brusne stroje

Pribor

Garnitura reducirnih obročev za originalno izvrtino brusne plošče 51 mm	596000 51
---	-----------