

**Keramični brusni lonec D × G × V (mm), 80×40×20, Tip: SK80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597010 SK80
GTIN	9003170028172
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Brusni lonec z: **Sintrani korund. Specifikacija: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.**

Prednosti:

Robovi po obodu so namočeni v umetno smolo za večjo čvrstost robov.

Uporaba:

Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd. Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Kratica za brusno sredstvo	A
Brusno sredstvo	Sintrani korund
Specifikacija	454A801N5V3U5 steel high alloyed
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	6

Ø plošče D	80 mm
Širina plošče T	40 mm
Značilnost blagovnega imena	80×40×20
Ø izvrtine H	20 mm
Debelina stene W	6 mm
Debelina police E	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec