



Brusni stroj z dvema brusnima ploščama ECO, 230 V, Tip: W150



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	077502 W150
GTIN	2050001694607
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Stacionarni brusni stroj na enofazni izmenični tok z dvema brusnima ploščama z **zelo tihim motorjem, ki ne potrebuje nobenega vzdrževanja. Veliki ščitniki za oči** zagotavljajo visoko stopnjo zaščite uporabnika. Naležne površine za obdelovanec so **nastavljive brez orodja. Zaščita proti ponovnemu zagonu** preprečuje neželene ponovni zagon stroja po izpadu napajanja.

Funkcija:

IP20: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z $\varnothing < 12$ mm, vendar dotikanje ni dovoljeno, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Z brusnimi ploščami z običajnim korundom NK36 in NK60.

Napotek:

Primerne brusne diske najdete pod art. 596100 in art. 568733.

Primerno strojno stojalo art. 077513, vel. DS04, z adaptersko ploščo art. 077515, vel. ECO.

Poraba moči: 520 W

Maksimalno število vrtljajev: 2900 min⁻¹

Ø brusne plošče D: 150 mm

Širina brusne plošče T: 20 - 25 mm

Ø izvrtine brusne plošče H: 32 mm

Masa: 16 kg

Tehnični opis

Masa	16 kg
Oznaka proizvajalca	W150
Maksimalno število vrtljajev	2900 min ⁻¹
Poraba moči	520 W
Širina brusne plošče T	20 - 25 mm
Ø izvrtine brusne plošče H	32 mm
Ø brusne plošče D	150 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Brusni stroj z dvema brusnima ploščama

Pribor

Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596200 EK80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800	596100 C800
Adapterska plošča za ECO-DS04 Primerne za ECO	077515 ECO
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK60	596200 EK60
Strojno stojalo Primerno za stroj DS04	077513 DS04
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip EK80	596100 EK80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip C800	596200 C800
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596100 SC80
Ščitnik za oči za art. 077502 Tip ECO	077509 ECO
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip SC80	596200 SC80
Brusna plošča za stacionarni brusni stroj D × G × V (mm) Tip NK60	596200 NK60

