


**Keramični brusni lonec D × G × V (mm), 100×50×20, Tip: SC80****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597021 SC80
GTIN	9003171391558
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Brusni lonec z: **Silicijev karbid, zelen. Specifikacija: C80I5V15-W-Carbide.**

Uporaba:

Za naknadno brušenje svedrov, rezkarjev itd. Priporočljivo je mokro brušenje z emulzijo oz. z oljem za brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	80
Kratica za brusno sredstvo	SiC
Brusno sredstvo	Silicijev karbid, zelen
Specifikacija	C80I5V15-W-Carbide
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	6
Ø plošče D	100 mm

Širina plošče T	50 mm
Značilnost blagovnega imena	100×50×20
Ø izvrtine H	20 mm
Debelina stene W	10 mm
Debelina police E	10 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec