



Garnitura vpenjalnega orodja, Nazivna mera T-utora /navoj: 10/M10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	375405 10/M10
GTIN	4020772083588
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Garnituro sestavljajo različni vpenjalni elementi, ki so potrebni za hitro vpenjanje orodij, priprav in obdelovancev na mizo stroja s T-utori. Vsi deli so izdelani iz poboljšane jekla in se lahko naknadno naročijo tudi posamično.

Obseg dobave:

Obročno viličasti ključ, pasta za vijake, lesena škatla

Obseg dobave:

T-utorne matice art. 375300 DIN 787: 4 kosi/63 mm;

4 kosi/100 mm;

2 kosa/40 mm

Stojni vijaki art. 375380 DIN 6379: 4 kosi/80 mm

Vpenjalne prečke art. 372000 DIN 6314 Z: 4 kosi/11×80

visoke matice art. 375385 DIN 6330 B: 6 kos

Podaljševalne matice art. 375395: 4 kos

Univerzalne vpenjalne podloge art. 372200: 4 kosi/vel. 1;

4 kosi/vel. 2;

2 kosa/vel. 3

Stožčasta ponovica, oblika G, art. 375360 DIN 6319 G: 6 kos

Pritezne vpenjalne čeljusti art. 375110: 4 kosi/vel. 12

Za držala z vzmetjo za vpenjalne prečke art. 370850: 4 kosi/vel. 12

Čistilnik T-utorov art. 375512

Tehnični opis

Vpenjalna višina pri štirikratnem vpenjanju	2 - 140 mm
Širina lesene škatle	270 mm
Vpenjalna višina pri dvakratnem vpenjanju	2 - 230 mm
Višina lesene škatle	47 mm
Dolžina lesene škatle	355 mm
Navoj	M10
Nazivna mera T-utora	10 mm
Tip	6530
Vrsta izdelka	Vpenjalni element