

**Krožnikasta brusna plošča CBN D × G × V (mm), 125×23×20, Tip: B151****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597440 B151
GTIN	9003176418397
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Plošče za brušenje orodja z brusno oblogo CBN in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Za srednje kakovosti površine pri zelo dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: B151C75B AMIGO-HSS.**

Uporaba:

Za brušenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje visokolegiranih (HSS) orodnih in cementiranih jekel, stelitov.

Tehnični opis

Zrnatost	B151
Specifikacija	B151C75B AMIGO-HSS
Kratka za brusno sredstvo	CBN
Postopek brušenja	Ostrenje orodij

Brusno sredstvo	kubični bornitrit
Oblika	12C2F
Ø plošče D	125 mm
Širina plošče T	23 mm
Značilnost blagovnega imena	125×23×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	5 mm
Višina brusne obloge X	4 mm
Širina brusne obloge U	5 mm
Vrsta izdelka	Brusni krožnik

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Alu Mg	pogojno primerno		
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno		
Jeklo < 1400 N/mm	primerno		
Jeklo < 55 HRC	primerno		
Jeklo < 60 HRC	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		