

**Diamantni brusni lonec D×G×V (mm), 75×20×20, Tip: D126****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597610 D126
GTIN	9003176963248
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Univerzalna zrnatost za srednje kakovosti površine pri zelo dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: D126C75B DIAGO W-Carbide.**

Uporaba:

Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje **orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa.** Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	D126
Kratka za brusno sredstvo	D
Specifikacija	D126C75B DIAGO W-Carbide

Brusno sredstvo	Diamant
Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Oblika	12V9
Ø plošče D	75 mm
Širina plošče T	20 mm
Značilnost blagovnega imena	75×20×20
Širina brusne obloge W na čelni strani	2 mm
Višina brusne obloge X	6 mm
Vrsta izdelka	Brusni lonec

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		