

**Diamantna krožnikasta brusna plošča D×G×V (mm), 100×10×20, Tip: D91****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	597760 D91
GTIN	9003172558356
Razred artikla	53Y

Opis**Izvedba:**

Plošče za brušenje orodja z diamantno prevleko in vezivom iz umetne smole za dolgo življenjsko dobo, pri enakomerno veliki zmogljivosti odstranjevanja. Večplastno nosilno telo iz aluminijevih vezivnih materialov zagotavlja zelo dobro dušenje vibracij in s tem miren tek pri brušenju, za konstantne rezultate brušenja pri visoki kakovosti površine. Univerzalna zrnatost za srednje fino in fino kakovost površine pri zelo dobri zmogljivosti odstranjevanja. **Specifikacija: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

Uporaba:

Univerzalna uporaba za ostrenje orodij na vseh običajnih strojih za ostrenje orodja. Za brušenje **orodij iz karbidne trdine in materialov s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa.** Zelo primerna za suho brušenje, lahko pa jo uporabite tudi za mokro brušenje.

Tehnični opis

Zrnatost	D91
Specifikacija	D91C75B DIAGO W-Carbide
Kratice za brusno sredstvo	D

Postopek brušenja	Ostrenje orodij
Brusno sredstvo	Diamant
Oblika	4BT9
Ø plošče D	100 mm
Širina plošče T	10 mm
Značilnost blagovnega imena	100×10×20
Ø izvrtine H	20 mm
Širina brusne obloge W na čelni strani	10 mm
Višina brusne obloge X	1 mm
Vrsta izdelka	Brusni krožnik

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Karbidna trdina	primerno		
Umetna masa, GFK	pogojno primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		
suho	primerno		