

**DNMG 150608, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 250797 PV720 |
| GTIN | 4960664724611 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DNMG 150608 PV720 Zvrst: PV720

Lomilec odrezkov: PG

Globina reza a_p : 1 - 4 mmPodajanje f : 0,15 - 0,6 mm/vHitrost rezanja v_c za glavno uporabo: 110 - 490 m/min**Tehnični opis**

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Globina reza a_p | 1 - 4 mm |
| Radij rezila | 0,8 mm |
| Zvrst | PV720 |
| Rezalni pogoji | kontinuirano |
| Lomilec odrezkov | PG |
| Glavna uporaba | P |
| Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo | 110 - 490 m/min |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Podajanje f | 0,15 - 0,6 mm/v |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava |
| Rezalni material | CERMET |
| ISO-oznaka obračalne ploščice | DNMG 150608 |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 |
| Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |