

**WNMG 080404, Zvrst: PV720****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Razred artikla	25E

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,5 - 2 mm
Podajanje f	0,07 - 0,3 mm/v
Radij rezila	0,4 mm
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	110 - 490 m/min
Zvrst	PV720
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	HQ
Glavna uporaba	P
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Gladilna obdelava
Rezalni material	CERMET
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080404
Število zamenljivih ploščic/rezil	6

Vrsta izdelka

Obračalna rezalna
ploščica za struženje